


Garant**Upichovací držák Eco axiální, levý, PSC 63, Pro výšku planžety H: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318909 32
GTIN	2050002039551
Třída artiklu	36D

Popis**Použití:**

K uchycení upichovacích hrotů s přívodem chladicího média všech obvyklých výrobců. Nepotřebné předávací otvory je možné uzavřít šrouby, které jsou součástí dodávky. Včetně kulové trysky.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Upozornění:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Středové přesazení hrotu f	32,5 mm
Pro výšku planžety H	32 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	96 mm
Upnutí	PSC 63
Norma pro upínání	ISO 26623-2
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upichovací držák

