

**Garant****Upínací trn typ AD, BT 30 krátké, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303610 8
GTIN	4062406250065
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).

**Výhoda:**

Díky **dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení** je upnutí stabilnější a přesnější:

- **Lepší kvalita povrchu**
- **Delší životnost nástroje**
- **Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)**
- **Lepší přesnost obvodové házivosti**

Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	28 mm

a	1 mm
Upnutí	BT 30 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Provedení	BT-DC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 8 mm	309900 8
---	----------