

Garant**Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303670 16
GTIN	4062406250225
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).

Výhoda:

Díky **dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení** je upnutí stabilnější a přesnější:

- **Lepší kvalita povrchu**
- **Delší životnost nástroje**
- **Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)**
- **Lepší přesnost obvodové házivosti**

Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	48 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	16

Délka vyložení rozměr A	80 mm
a	1,5 mm
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Provedení	BT-DC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 16 mm

309900 16