

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 40 A = 100, Ø trnu d1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301027 16
GTIN	4062406251918
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

**Technický popis**

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	16 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	38 mm

Upínací Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy