



Redukční pouzdro pro stopku MK typ A, SK 50 krátké, MK vnitřní: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301255 2
GTIN	4062406252274
Třída artiklu	32A

Popis

Provedení:

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými kuličkami.

- **Broušeno na vnitřní a vnější straně.**
- **S otvorem Balluffchip.**

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Obvodová házivost: $\leq 8 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

Vnější \varnothing D: 32 mm

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Vnější \varnothing D	32 mm
Morse kužel vnitřní	2
Upnutí	SK 50 krátké
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 8 \mu\text{m}$

Druh produktu

Upínací adaptér