

Garant

Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, široké, Délka: 160mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366321 160
GTIN	4062406252311
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Přesnost: Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.

Tvrdość: 48 HRC.

Výhoda:

- Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
- Zkrácení doby vybavování.

Technický popis

Výška	25 mm
Výška	37 mm
Výška	42 mm
Výška	45 mm
Výška	47 mm
Šířka	10 mm

Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Pár paralelních podložek, 160×10Magnetická spodní strana Výška 47 mm	366327 47
Pár paralelních podložek, 160×10Magnetická spodní strana Výška 42 mm	366327 42
Pár paralelních podložek, 160×10Magnetická spodní strana Výška 45 mm	366327 45
Pár paralelních podložek, 160×10Magnetická spodní strana Výška 37 mm	366327 37
Pár paralelních podložek, 160×10Magnetická spodní strana Výška 25 mm	366327 25