

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 29,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235010 29,5
GTIN	4062406253608
Třída artiklu	22L

Popis**Provedení:**

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinuje efektivitu nákladů s technicky vespělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

Tolerance otvoru: -0,05/+0,3 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

Technický popis

Délka stopky L _s	60 mm
-----------------------------	-------

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Počet břitů Z	1
Řada	HOLEX Pro
Užitná délka L ₁	119 mm
Jmenovitý Ø D	29,5
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT093608 / XOMT093605
Ø stopky D _s	32 mm
Celková délka L	203 mm
Maximální mez přestavení V _{max}	0,3 mm
Délka vyložení L _A	143 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200