

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235010 32
GTIN	4062406253639
Třída artiklu	22L

Popis**Provedení:**

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinuje efektivitu nákladů s technicky vespělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

Tolerance otvoru: -0,05/+0,3 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

Technický popis

Ø stopky D _s	32 mm
-------------------------	-------

Jmenovitý \varnothing D	32
Řada	HOLEX Pro
Počet břitů Z	1
Délka stopky L_s	60 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT110408 / XOMT110406
Užitná délka L_1	131 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 5 (TX15;3Nm)
Celková délka L	218 mm
Maximální mez přestavení V_{max}	0,35 mm
Délka vyložení L_A	158 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500