

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4xD, Ø DC: 18,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235010 18,5
GTIN	4062406253448
Třída artiklu	22L

**Popis****Provedení:**

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

**Tolerance otvoru:** -0,05/+0,3 mm

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

**Rozsah dodávky:**

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

**Doporučení:**

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

**Technický popis**

Řada	HOLEX Pro
------	-----------

Ø stopky $D_s$	25 mm
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	18,5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Délka stopky $L_s$	56 mm
Užitná délka $L_1$	75 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT06T205 / XOMT06T204
Celková délka L	148 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,25 mm
Délka vyložení $L_A$	92 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX7	659922 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200