

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 29,5mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235005 29,5 |
| GTIN | 4062406253257 |
| Třída artiklu | 22L |

Popis**Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Technický popis

| | |
|--|-------------------------|
| Počet břitů Z | 1 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT093608 / XOMT093605 |
| Jmenovitý Ø D | 29,5 |
| Délka stopky L _s | 60 mm |
| Užitná délka L ₁ | 90 mm |

| | |
|---|---|
| Řada | HOLEX Pro |
| Celková délka L | 174 mm |
| Maximální mez přestavení V_{max} | 0,3 mm |
| Délka vyložení L_A | 114 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Otočení vrtáku | podmíněné vrtání paketů |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | vypouklé podmíněně |
| Otočení vrtáku | podmíněně šikmé navrtávání |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX9 | 659922 TX9 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |