

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235000 35
GTIN	4062406252977
Třída artiklu	22L

Popis**Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Technický popis

Ø stopky D _s	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 5 (TX15;3Nm)
Počet břitů Z	1
Užitná délka L ₁	73 mm
Délka stopky L _s	60 mm
Jmenovitý Ø D	15
Řada	HOLEX Pro

Pro Ø palců	1 3/8 palec
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT110408 / XOMT110406
Celková délka L	157 mm
Maximální mez přestavení V_{max}	0,35 mm
Délka vyložení L_A	101 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2xD
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500