



Pneumatická vrtačka, Typ: D2121Q



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem.

Rozsah dodávky:

S **rychloupínacím sklíčidlem**. Navíc s opěrnou rukojetí.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Pracovní hluk	87 dB(A)
Hmotnost	1,4 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Délka	248 mm
Odevzdaný výkon	350 W
Označení výrobce	D2121Q
Maximální spotřeba vzduchu	600 l/min
Maximální počet otáček	0 - 750 min ⁻¹

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální vibrace dle EN	2,5 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka