

HOLEX**Upínací kleština ER pro závitníky, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309458 7
GTIN	4062406254179
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

- Sevření závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanismu.
- Integrované rychlovýměnné zařízení.
- Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Upozornění:

Upíná pouze jmenovitý Ø. **Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.**

Technický popis

Jmenovitý upínací Ø d	7 mm
Upnutí	ER 32
Vnější Ø D	32 mm
Celková délka L	49 mm
Druh produktu	Upínací kleština

