

Garant**Hydraulický elastický držák VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319753 20
GTIN	4062406254490
Třída artiklu	31M

Popis**Provedení:**

Jedinečné přemostění upínání, upíná stopky h6 a h7. Čelní opracování laserem a vyrovnávacího šroubu u držáku pro jednoduchou a jednoznačnou orientaci vyvrtávací tyče. Včetně šroubu pro nastavování délky. Vhodné pro vnitřní chlazení.

Dva upevňovací šrouby pro maximální přístupnost, na hlavním vřetenu nebo protivřetenu. Včetně kulové trysky.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Technický popis

Vnější Ø D	42 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Hmotnost	0,5 kg
Délka vyložení rozměr A	64 mm

Užitná délka L ₁	42 mm
Upnutí	VDI 30
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro