

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Kleštinový upínací trn, velmi úzký, s vnitřním chlazením, SK 40 A = 120,
Rozsah upínání: 1-6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

- Vnější i vnitřní kužel broušený.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčko, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.

Velký pracovní rozsah a optimalizovaná kontura pro snížené vibrace. Chlazení pomocí kleštiny skrz nástroj nebo podél stopky.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806,
upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835,

**GARANT kleštiny č. 309563,
kleštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.**

Technický popis

Vnější Ø D	42 mm
------------	-------

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Rozsah upínání	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Užitná délka L _N	20 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309572 5
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309572 6
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309573 6
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309572 4
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309573 4
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309573 1
	309573 3

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 3 mm

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 5 mm

309573 5

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý
upínací Ø d 1 mm

309572 1

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý
upínací Ø d 3 mm

309572 3

Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN
69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40

308820 40

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro
velikost strmého kuželu 40

308835 40

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 2 mm

309573 2

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro
velikost strmého kuželu 40

308830 40

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý
upínací Ø d 2 mm

309572 2