

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

**Kleštinový upínací trn, velmi úzký, s vnitřním chlazením, HSK-E 40 A = 75,
Rozsah upínání: 1-6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Třída artiklu	34F

Popis**Provedení:**

- Funkční plochy HSK opracované.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčidlo, není nutná upínací matice!

Výhoda:

Velký pracovní rozsah a optimalizovaná kontura pro snížené vibrace. Chlazení pomocí kleštiny skrz nástroj nebo podél stopky.

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ALBRECHT č. 309572 a 309573.

Nástrčný klíč č. 309890, **GARANT kleštiny č. 309563.**

Technický popis

Vnější Ø D	44 mm
------------	-------

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Rozsah upínání	1 - 6 mm
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Užitná délka L _N	35 mm
Upnutí	HSK-E 40 A = 75
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309572 4
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309573 3
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309572 5
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309572 3
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309573 5
Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý upínací Ø d 2 mm	309572 2
Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø d 1 mm	309573 1

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 4 mm

309573 4

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý
upínací Ø d 1 mm

309572 1

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 6 mm

309573 6

Upínací kleština velmi úzkáutěsněná Jmenovitý upínací Ø
d 2 mm

309573 2

Upínací kleština velmi úzkávnitřní chlazení Jmenovitý
upínací Ø d 6 mm

309572 6