

**DNMG 150604, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150604 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Lamač třísek	MM
Povlak	TiCN
Typ	HBT130
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení