

Garant**Soustružnický držák Eco DCLNR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky CN., pravý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250008 25/12
GTIN	4045197808912
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost. S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Technický popis

Příložka, šroub, pružina	259036 8
Velikost destiček	12 mm
Funkční šířka L_4	32 mm
Podložka	259033 2
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L_1	34 mm
Šroub pro podložku	259027 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	150 mm

Technický list

ISO kód držáku	DCLNR/L 2525M12
Série	Eco
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/250008-25/12>