

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2020K08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259033 6

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Podložka	259033 6
Šroub pro podložku	259027 4
Příložka, šroub, pružina	259036 9
ISO kód držáku	DWLNR/L 2020K08

Velikost destiček	8 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	125 mm
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L ₁	32 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10