

Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251901 25/08
GTIN	4045197809063
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DWLNR/L 2525M08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 32 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259033 6

Technický popis

Délka hlavy L_1	32 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 9
ISO kód držáku	DWLNR/L 2525M08
Funkční šířka L_4	32 mm
Velikost destiček	8 mm

Podložka	259033 6
Celková délka L	150 mm
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	259027 4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500