



## 6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem chromovaný, 6hran: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627381 6
GTIN	7610733282920
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

#### Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).

**90° ke vsunutí:** Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.

**100° k práci:** Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

#### Materiál:

Povrch niklovaný a chromovaný.

### Technický popis

Povrch	chromované
6hran	6 mm
Délka ramen	191×19 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ano
Krátké rameno	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

