



6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenem chromovaný, 6hran: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	627381 2,5
GTIN	7610733282883
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).

90° ke vsunutí: Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.

100° k práci: Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

Materiál:

Povrch niklovaný a chromovaný.

Technický popis

6hran	2,5 mm
Povrch	chromované
Délka ramen	113×9 mm
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano
Úhel 100 stupňů	ano
Krátké rameno	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

