



## Sada 6hranných úhlových klíčů 90°– 100° dlouhé, s kulovou hlavou a krátkým ramenem chromované, Počet klíčů: 9



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627386 9
GTIN	7610733282845
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Velmi krátké rameno s flexibilním úhlem (90°– 100°), kulová hlava šikmo nasaditelná až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

#### Výhoda:

Flexibilní úhel u krátkého ramena (90°– 100°).

**90° ke vsunutí:** Dobře dosažitelná jsou také velmi obtížně přístupná místa.

**100° k práci:** Díky možnému volnému prostoru pro ruce je zaručena příjemná a bezpečná práce.

#### Materiál:

Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 627381: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

### Technický popis

Obal	plastový držák
Počet šroubováků	9
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Povrch	chromované
Kulová hlava na dlouhém rameni	ano

Úhel 100 stupňů	ano
Krátké rameno	ano
Dlouhé provedení	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 4 mm	627381 4
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 3 mm	627381 3
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 2,5 mm	627381 2,5
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 5 mm	627381 5
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 2 mm	627381 2
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 10 mm	627381 10
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 8 mm	627381 8
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 6 mm	627381 6
6hranný úhlový klíč 90°– 100° dlouhý, s kulovou hlavou a krátkým ramenemchromovaný 6hran 1,5 mm	627381 1,5