



## Očkoplochý klíč, Rozměr klíče: 13mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	613800 13
GTIN	4013288212696
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Obzvláště vhodný pro úzké stavební prostory. Díky kombinaci čelisti zahnuté o 7,5° a dvojitě bhranné geometrii je dosaženo zdvojnásobení nasazovacích bodů. Malý úhel zpětného otočení v čelisti zachycuje šroub každých 15°.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chrommolybdenová ocel, matně chromovaná.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 613600

### Technický popis

Maximální výška oka $h_{2\max}$	11 mm
Maximální výška čelisti $h_1$	6,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	160 mm
Rozměr klíče	13 mm
Označení výrobce	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč