

**Textilní lepicí páska Sada 4dílná, žlutá, Šířka×délka (mm×m): 38X25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Lepicí páska **tesa® 4671** je vyrobena z nosné tkaniny z buničiny, **nereflektuje, je fluorescentní** a téměř pro **každý druh použití**. Pásku lze lehce **natrhnout rukou**, je možné **ji odstranit beze zbytku**, lepí také na **drsém povrchu** a **je možné ji popisovat**.

S tkaninovou páskou tesa® 4671 v neonových barvách bezpečně a spolehlivě zvládají nejrůznější úlohy – obzvláště při označování různých prvků nebo při různých akcích!

Tkaninová páska tesa® 4671 se dodává v zářivých neonových barvách a odborníci ji často používají k viditelnému označení různých prvků nebo v rámci různých akcí. Je vhodná pro různá použití jako je označení, fixace, upevnění nebo svazování. Pásku tesa® 4671 je možné pohodlně natrhnout rukou, její popisování je jednoduché, nereflektuje a je tvarovatelná. Kombinace z tkaniny potažené akrylátem a lepicí hmoty z přírodního kaučuku zajistí vysokou odolnost proti oděru. Tkaninovou pásku je možné odstranit beze zbytků a dodává se v těchto barvách: Neonová zelená, neonová žlutá, neonová oranžová a neonová růžová.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Roztažnost	9 %
Barva	žlutá
Přilnavost z oceli	0,35 N/mm
Tloušťka	0,28 mm
Označení výrobce	4671
Skladovací teplota	15 - 35 °C
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Šířka	38 mm
Odolávající teplotě do	140 °C
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Materiál nosiče	tkanina
Délka	25 m
Pevnost v tahu	7 N/mm
Jemnost tkaniny	120 mesh
Liner k dispozici	ne
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Atribut názvu produktu	žlutá
Druh produktu	Lepicí páska