

**Textilní lepicí páska Sada 4dílná, oranžový, Šířka×délka (mm×m): 38X25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083611 38X25 |
| GTIN | 4042448168436 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Lepicí páska **tesa® 4671** je vyrobena z nosné tkaniny z buničiny, **nereflektuje, je fluorescentní** a téměř pro **každý druh použití**. Pásku lze lehce **natrhnout rukou**, je možné **ji odstranit beze zbytku**, lepí také na **drsém povrchu** a **je možné ji popisovat**.

S tkaninovou páskou tesa® 4671 v neonových barvách bezpečně a spolehlivě zvládají nejrůznější úlohy – obzvláště při označování různých prvků nebo při různých akcích!

Tkaninová páska tesa® 4671 se dodává v zářivých neonových barvách a odborníci ji často používají k viditelnému označení různých prvků nebo v rámci různých akcí. Je vhodná pro různá použití jako je označení, fixace, upevnění nebo svazování. Pásku tesa® 4671 je možné pohodlně natrhnout rukou, její popisování je jednoduché, nereflektuje a je tvarovatelná. Kombinace z tkaniny potažené akrylátem a lepicí hmoty z přírodního kaučuku zajistí vysokou odolnost proti oděru. Tkaninovou pásku je možné odstranit beze zbytků a dodává se v těchto barvách: Neonová zelená, neonová žlutá, neonová oranžová a neonová růžová.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------------|-----------------|
| Označení výrobce | 4671 |
| Jemnost tkaniny | 120 mesh |
| Liner k dispozici | ne |
| Sklad, vlhkost | 50 - 70 % |
| Materiál nosiče | tkanina |
| Lepicí hmota | přírodní kaučuk |
| Pevnost v tahu | 7 N/mm |
| Roztažnost | 9 % |
| Odolávající teplotě do | 140 °C |
| Barva | oranžový |
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Délka | 25 m |
| Šířka | 38 mm |
| Tloušťka | 0,28 mm |
| Skladovací teplota | 15 - 35 °C |
| Přilnavost z oceli | 0,35 N/mm |
| Atribut názvu produktu | oranžový |
| Druh produktu | Lepicí páska |