

Garant**12hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631439 10
GTIN	4062406264383
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upozornění:

Nástrčné hlavice 12hranné GARANT a HOLEX dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 631442; HOLEX: Č. 631452).

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
Délka	50 mm
Ø na hnané straně	14,5 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Druh produktu

Nástrčné klíče