

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/46****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 49 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Rozhraní	40 mm
----------	-------

Úhel nastavení	95 stupeň
Řada	Master Mute
System	DM
Středové přesazení L ₃	27 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 4
Podložka	259033 2
Celková délka L	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Šroub pro podložku	269015 2
Ø minimálního předvrtání D _{min}	49 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 3	269022 3
Upínací šroub	269406
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 4	269022 4