

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/51****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 16.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: DIL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: 16

Úhel nastavení: 90 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 25 mm

Technický popis

Úhel nastavení	90 stupeň
Řada	Master Mute
System	DM
Šroub pro podložku	269027 3
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	DIL
Celková délka L	35 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
Příložka, šroub, O-kroužek	279835 2
Podložka	279820 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16
Středové přesazení L_3	25 mm
Rozhraní	40 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava

Příslušenství

Upínací příložka Typ 2	279835 2
Podložka Typ 1	279820 1