

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 850 mm s deskou z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	923624 1500
GTIN	4062406264499
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 říditelnými a 2 pevnými kolečky Ø 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn 2složkovou zdvihací rukojetí Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. lehká přeprava. Podvozek zatížitelný do **400 kg** (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Osazení:**

Výška dvířek (vlevo) mm: 525

Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016** (nelze konfigurovat), **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
------------------------	--------

Pracovní deska hloubka	750 mm
Hmotnost	165 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	525 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Výška	850 mm
Vstup typu zástrčky	F
Jmenovité napětí	250 V
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Úhel otevření dveří	180 stupeň
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

