

**Garant****Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátká, Profil Torx®: TX40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637539 TX40
GTIN	4062406265472
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	17,5 mm
Rozměr profilu A	6,6 mm
Délka	43 mm
Profil Torx®	TX40
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

