

Garant**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran:
10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643439 10
GTIN	4062406265571
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Délka	140 mm
6hran	10 mm
Ø na straně pohonu	23,5 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Materiál	Chromvanadiová ocel
S kulovou hlavou	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

