

SWISS TOOLS

Vyvrtačací hlava, levý, Systém / velikost destičky: ST/12**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyrtávací tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Šroub vyměnitelné destičky na poptávku.

Technický popis

Rozhraní	25 mm
Středové přesazení L ₃	17 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCL
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Celková délka L	35 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravá a neutrální
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..

Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava