

**Garant**

**Držák na obrázení profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 25 mm, od čtyřhranu: 17mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290332 17
GTIN	4062406352271
Třída artiklu	29K

**Popis****Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

**Technický popis**

Vhodné pro čtyřhran	17 - 19 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	8,5 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	52 mm
Ø stopky	25 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	16 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	16 mm
Šroub	290399 3
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	90 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

