

Garant**XOMU094812ZZER, HB4130, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 213030 INOX |
| GTIN | 4062406266585 |
| Třída artiklu | 21A |

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). **Výkonné** rezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Rohový rádius | 1,2 mm |
| Typ | INOX |
| Posuv f_z na zub | 1,1 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDMT090416ZDSR |
| Typ | HB4130 |
| Řezný materiál | TK |
| Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$ | 0,8 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$ | 1,5 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Rádus pro programování u a_p max | 2 mm |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Povlak | AlTiCrN |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 190 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | M |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |