

Garant**XOMU146715ZZER, HB4030, Typ: ST1400**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2x3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Posuv f_z na zub: 1,3 mm

Technický popis

Typ	ST1400
Posuv f_z na zub	1,3 mm
Rohový rádius	1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB4030
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	1,3 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	TiCn-Al ₂ O ₃
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	220 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		