

Garant**XOMU146715ZZER, HB4430, Typ: TI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213046 TI
GTIN	4062406267155
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Posuv f_z na zub: 0,8 mm

Technický popis

Typ	TI
Posuv f_z na zub	0,8 mm
Rohový rádus	1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB4430
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm
Rádus pro programování u $a_{p \max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Povlak	PVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
mokrý max.	vhodný		