


Garant**XOMU146715ZZER, HB4715, Typ: HART**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213042 HART
GTIN	4062406267131
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelným břitovým destiček (2×3 břity). **Výkonné** rezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Posuv f_z na zub: 0,9 mm

Technický popis

Rohový rádius	1,5 mm
Typ	HART
Posuv f_z na zub	0,9 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB4715
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	3 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	6
Povlak	AlTiN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	80 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	50 m/min	H
GG(G)	omezené použití	200 m/min	K
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		