


Garant**XOMU146715ZZER, HB415, Typ: UNI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky **oboustranným** 3břítým vyměnitelným břitovým destičkám (2×3 břity). **Výkonné** řezné materiály pro obzvláště vysokou **hospodárnost**.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 3 mm

Technický popis

Typ	UNI
Rohový rádius	1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMU146715ZZER
Typ	HB415
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	3 mm

Rádus pro programování u $a_{p,max}$	3 mm
Počet výměn/řezání	3
Povlak	AlTiN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		