



## Tvrdokovový víceúčelový vrták, Ø vrtáku: 12mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	787040 12
GTIN	9002741152087
Třída artiklu	76G

### Popis

#### Provedení:

Všestranně diamantem broušená destička z TK se **zvláště ostrými, velmi tvrdými břity**. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.

#### Použití:

Přesné **vrtání** do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

#### Upozornění:

**Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu)!**

### Technický popis

Délka spirály	90 mm
Celková délka	150 mm
Ø vrtáku	12 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Bez přiklepového vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Víceúčelový vrták