

**Garant****Brusná čepička (CER), zrna 220, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1626C**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553040 1626C  |
| GTIN           | 4062406271787 |
| Třída artiklu  | 51E           |

## Popis

### Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn**.

**Keramické zrna (CER)** ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

### Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

### Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

## Technický popis

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Ø brusné čepičky     | 16 mm                   |
| Doporučené otáčky    | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Tvar                 | C                       |
| Délka brusné čepičky | 26 mm                   |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Zrnitost               | 220            |
| Atribut názvu produktu | zrno 220       |
| Druh produktu          | Brusná čepička |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | omezené použití |                |         |
| CuZn             | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |