

**HOLEX****Vějířovité brusné kotouče Rouno / plátno, střední, Ø hlavy×šířka hlavy:  
30X20mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554920 30X20  |
| GTIN           | 4062406272203 |
| Třída artiklu  | 52E           |

**Popis****Provedení:**

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje. Díky kombinaci s brusným plátnem se **posiluje brusný efekt** rouna. Ø stopky 6mm.

**Použití:**

Slouží k odstraňování zoxidovaných a znečištěných vrstev na kovech a k matování ocelí Cr-Ni a ostatních ušlechtilých ocelí a neželezných kovů.

**Technický popis**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Doporučené otáčky      | 7500 min <sup>-1</sup>  |
| Maximální počet otáček | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hlavy            | 20 mm                   |
| Ø hlavy                | 30 mm                   |
| Ø stopky               | 6 mm                    |
| Zkratka brusiva        | A                       |
| Srovnání zrnitosti     | 180 / 150               |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Stupeň jemnosti        | střední                  |
| Atribut názvu produktu | střední                  |
| Druh produktu          | Vějířovitý brusný kotouč |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |