

**6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce s povlakem TiN, 6hran: 7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643233 7
GTIN	4000896046959
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou ochranou proti korozi.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Technický popis

Délka	60 mm
6hran	7 mm
Ø na straně pohonu	23 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 7422
Unášecí profil	6-hranný šroubovák

Provedení	s povlakem TiN
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
S kulovou hlavou	ne
S přídržným kroužkem	ne
Druh produktu	Nástrčné klíče