

**6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s povlakem TiN, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643333 6
GTIN	4000896232369
Třída artiklu	630

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou ochranou proti korozi.

**Použití:**

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	23 mm
Délka	140 mm
6hran	6 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 7422
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Provedení	s povlakem TiN

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	TiN
Druh produktu	Nástrčné klíče