

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík k osazení zásuvkami, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek:  
885/0****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 930617 885/0  |
| GTIN           | 4062406352530 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

K osazení zásuvkami 26×20G.

Montážní vozík v 30×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 930634 nebo č. 930636 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

**Technický popis**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Výška             | 885 mm |
| Maximální nosnost | 600 kg |

|  |   |
|--|---|
| Šířka  | 750 mm  |
| Počet dvířek                                 | 0   |
| Potah nezanechává stopy                      | ano   |
| Počet pevných koleček bez brzdy              | 2   |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano   |
| Užitná výška zásuvkové skříňky               | 600 mm  |
| ComfortClose                                 | ne  |
| Počet zásuvek                                | 0   |
| Počet říditelných koleček s brzdou           | 2   |
| Hloubka                                      | 600 mm  |
| Hmotnost                                     | 56 kg   |
| Se zvýšenou hranou                           | ano   |
| Výška zásuvkové skříňky                      | 700 mm  |
| Užitná výška                                 | 600 mm  |
| Provedení                                    | pojízdný  |
| Provedení                                    | pro individuální osazení  |
| Počet výsuvných polic                        | 0   |
| Korpus nahoře otevřený                       | ne  |
| Užitná výška pro zásuvky                     | 600 mm  |
| Tloušťka materiálu                           | 1,2 mm  |
| Výsuv zásuvky                                | Blokování výsuvu  |
| Výškové nastavení v rastru                   | 25 mm   |
| Cylindrický zámek                            | modulární nástrčná vložka   |
| Volba barev                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu                       | 26x20G  |
| Druh produktu                                | Montážní vozík  |

## Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška  
čela zásuvky 75 mm

930634 75

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21

914227 HU21

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4  
stranách Rozměr v G 30X24

951972 30X24