

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík k osazení zásuvkami, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek:
885/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 36×20G.

Montážní vozík v 40×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 930744 nebo č. 930746 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Technický popis

Potah nezanechává stopy	ano
Užitná výška	600 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm

Hmotnost	65 kg
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška	885 mm
ComfortClose	ne
Hloubka	600 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Ø koleček	125 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet dvířek	0
Šířka	1000 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet zásuvek	0
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x20G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21

914227 HU21

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 40X24

951972 40X24