



Akumulátorový vysavač pro mokré a suché vysávání, Typ: GAS1810L



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vysavač pro mobilní vysávání. Snadná přeprava a manipulace díky poutkům, na kterých může být vysavač zavěšen.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

- 1× podlahová hubice, Bosch číslo: 2608000707
- 1× štěrbinová hubice, 250 mm, Bosch číslo: 2608000661
- 1× ramenní popruh, Bosch číslo: 2608000706
- 4dílná sada koleček, Bosch číslo: 2608000705
- 1× adaptér pro elektrické nářadí, Bosch číslo: 2608000708
- 1× zahnutá trubka, Bosch číslo: 2608000659
- 1× plochý skládaný filtr, Bosch číslo: 2608000663
- 3dílná sada Sada trubek pro vysavač, Bosch číslo: 2608000660
- 1× hadice, 1,6 m, Bosch číslo: 2608000658

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod čísly 073851 – 073866. Vhodný systém pro automatické spuštění najdete pod č. 070237 a následující.

Technický popis

Objem nádoby	7,5 l
Hmotnost bez akumulátoru	6 kg

Délka sací hadice	1,6 m
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	GAS 1810L
Objemový tok	1440 l/min
Počet obsažených akumulátorů	0
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání