

**Garant****Pár rukavic MASTER CUT D, Velikost rukavice: 9****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094446 9      |
| GTIN           | 4062406273422 |
| Třída artiklu  | 01H           |

**Popis****Provedení:**

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.

**GARANT MASTER CUT D.** Stupeň ochrany proti proříznutí D, **kompletně bez skleněných a ocelových vláken.** Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.

Rukavice lze až 4krát vyprat při teplotě 40 – 60 °C.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Řada                | MASTER CUT             |
| Vlastnost rukavice  | zesílení v ohybu palce |
| Technologie pletení | 18G                    |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Oděv standard                | Oeko-Tex Standard 100   |
| EN 388                       | 4442D                   |
| Materiál nosiče              | Speciální příze         |
| Povlak                       | Nitrilová pěna          |
| varianta povlaku             | vnitřní plocha dlaní    |
| Rozsah použití               | Allround                |
| Rozsah použití               | Přesnost                |
| Barva                        | šedá / černá            |
| Použití                      | vícerázové              |
| Třída ochrany proti pořezání | D                       |
| Druh produktu                | Rukavice proti pořezání |