

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/6A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930715 900/6A
GTIN	4062406273774
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Počet dvířek	0
Užitná výška pro zásuvky	800 mm

Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka	600 mm
Užitná výška	800 mm
Počet zásuvek	6
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Užitná šířka zásuvky v G	36
Šířka	1000 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Hmotnost	145 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

---

**Příslušenství**

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930745 150
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930745 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930745 200
Korpus skříně na náradí k osazení zásuvkami Výška 900 mm	930735 900