



Trubkořez TubiX® s rychlým přestavením, Pro Ø do: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	818380 35
GTIN	4003773084907
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Lehké kovové pouzdro s dlouhou životností z magnézia, s vodicími válečky uloženými na jehlových ložiskách a řezacím kolečkem. Ruční odjehlovač, zasunovací do pouzdra. Včetně náhradních řezacích koleček.

Výhoda:

Samostatné držení a upnutí na trubce díky **rychlému přestavení QuickLock**.

· **Rychlé a přesné umístění řezacího kolečka u různých průměrů trubky.**

Použití:

Univerzální k dělení **měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX** (do tloušťky stěny 2 mm).

Náhradní díl:

Náhradní řezací kolečko s uložením na jehlových ložiskách a rychlovýměnnou osou, viz č. 818385.

Technický popis

Šířka řezného kolečka	6,2 mm
Otvor řezného kolečka	7,8 mm
Pro vnější Ø trubek	6 - 35 mm
Ø řezného kolečka	20 mm
Označení výrobce	TubiX
Hmotnost	375 g

Délka	180 mm
Šířka	65 mm
Výška	40 mm
Druh produktu	Trubkořezy

Příslušenství

Náhradní řezací kolečko Typ 1	818385 1
-------------------------------	----------